

# Ficha Técnica

## Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm

Referencia: 7405039



Salida de la caja GES9 con una altura de instalación fija de 55 mm para su uso en sistemas de conductos de instalación en locales secos con suelos lavados en seco en interiores. Dispone de dos cubetas para el montaje vertical de mecanismos Modul 45 y cuatro descargadores de tracción. Es necesario usar dos marcos de montaje para instalar los mecanismos Modul 45.

Los módulos de datos se instalan con un máximo de dos placas de montaje MPMT45 opcionales.

La caja portamecanismos está equipada con soportes de montaje universales.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7405039                   |
| Tipo                               | GES9 55U V 9011           |
| Denominación 1                     | Conjunto portamecanismos  |
| Denominación 2                     | para empotrar             |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 263x263x59                |
| Color                              | negro grafito; RAL 9011   |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 206,7 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3663 kg CO2e / 1 Unidad |



# Ficha Técnica

Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm

Referencia: 7405039



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 263 mm |
| Ancho    | 263 mm |
| Altura   | 59 mm  |
| Medida h | 55 mm  |

## Datos técnicos

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Número de dispositivos instalables                    | 8                            |
| Versión                                               | Cuadrado                     |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria    |
| Marco para revestimiento del suelo                    | sí                           |
| Cuidados del suelo                                    | seco                         |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                           |
| Altura de pavimento mín.                              | 55 mm                        |
| Altura del piso mín.                                  | 58 mm                        |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                           |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | sí                           |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | sí                           |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                           |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                           |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | sí                           |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | no                           |
| Longitud, dimensiones de montaje                      | 242 mm                       |
| Con entalladura para revestimiento de suelo           | no                           |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos          | 9                            |
| Modelo del marco                                      | marco protector de moqueta , |
| Conforme a ROHS                                       | sí                           |
| Modelo para carga pesada                              | no                           |
| Rango de sujeción D máx.                              | 31 mm                        |
| Rango de sujeción D mín.                              | 9 mm                         |
| Carga vertical, superficie grande                     | hasta 5.000 N                |

# Ficha Técnica

Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm

Referencia: 7405039



## Datos técnicos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Carga vertical, superficie pequeña  | hasta 3.000 N |
| Mecanismo de apertura               | Asidero       |
| Espesor del revestimiento del suelo | 5 mm          |