# Ficha Técnica

## Tapa x 1.5 para GESRM2

## Referencia: 7405427

Tapa para GESRM2 para montar 1.5 Modul 45.

PA Poliamida

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 7405427 |
| Tipo | AP1.5 GESRM2 |
| Denominación 1 | Tapeta |
| Denominación 2 | para GESRM2 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 72x85x14 |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1,46 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1022 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Tapa x 1.5 para GESRM2

## Referencia: 7405427

### Dimensiones







| | |
|---|---|
| Longitud | 72 mm |
| Ancho | 85 mm |
| Altura | 14 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Aplicación | Caja portamecanismos |
| Número de aberturas CEE/Perilex | 0 |
| Número de aberturas triples | 0 |
| Número de dispositivos instalables | 1,5 |
| Número de aberturas simples | 1 |
| Número de aberturas ovaladas | 0 |
| Número de aberturas cuadradas | 0 |
| Número de aberturas redondas | 0 |
| Número de aberturas dobles | 0 |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Campo identificativo | no |
| Tapa ciega | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Apropiado para campo identificativo | no |
| Tipo de aparato | Otros |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Conforme a ROHS | sí |
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |