

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos - Ejecución en cobre viejo vacío

Referencia: 7405631



Unidad de montaje redonda con marco para acabado de pavimento para montaje directo en la unidad de conexión UDL2-120. Cuando la unidad está cerrada se puede limpiar con agua. La profundidad mínima de montaje es de 70 mm.

Tapa y enchufe hembra de la serie Modul45 deben pedirse por separado.



Fundición a presión con zinc



cobreado

Datos maestros	
Referencia	7405631
Tipo	GESRK2
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	c. marco prot., cobre viejo
Fabricante	OBO
Dimensión	130x130x64
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	67,965 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7011 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos - Ejecución en cobre viejo vacío

Referencia: 7405631



Dimensiones



Datos técnicos

Versión	redondo
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	húmedo
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para limpieza con agua	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP66
Grado de protección código IK	IK10
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante