


# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos - Ejecución en níquel vacío

Referencia: 7405713



Unidad de montaje redonda con marco para acabado de pavimento para montaje directo en la unidad de conexión UDL2-120. Cuando la unidad está cerrada se puede limpiar con agua. La profundidad mínima de montaje es de 70 mm.

Tapa y enchufe hembra de la serie Modul45 deben pedirse por separado.



Zn

Fundición a presión con zinc

N

niquelado

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7405713                   |
| Tipo                               | GESRN2                    |
| Denominación 1                     | Conjunto portamecanismos  |
| Denominación 2                     | con marco protector, niq. |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 130x130x64                |
| Material                           | Cinc colado a presión     |
| Superficie                         | niquelado                 |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 67,965 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9062 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos - Ejecución en níquel vacío

Referencia: 7405713



### Dimensiones



### Datos técnicos

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Versión                                              | redondo              |
| Marco para revestimiento del suelo                   | sí                   |
| Cuidados del suelo                                   | húmedo               |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | no                   |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | no                   |
| Apropiado para limpieza con agua                     | sí                   |
| Apropiado para canal bajo suelo                      | sí                   |
| Con entalladura para revestimiento de suelo          | no                   |
| Conforme a ROHS                                      | exento               |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20                 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP66                 |
| Grado de protección código IK                        | IK10                 |
| Mecanismo de apertura                                | Corredera deslizante |