


Ficha Técnica

Tapa y marco para salida de cable, RKS, tamaño nominal
250-3, acero inoxidable
Referencia: 7406550



Tapa y marco para salida de cables, para UZD250-3 en pavimentos que precisan una limpieza en seco en interiores.




A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7406550
Tipo	RKS 2V2 15
Denominación 1	Tapa y marco
Denominación 2	para salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	282x282x15
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	402,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	18,5961 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida A	324 mm
Medida B	288 mm
Medida C	282 mm
Medida h	15 mm

Ficha Técnica

Tapa y marco para salida de cable, RKS, tamaño nominal 250-3, acero inoxidable
Referencia: 7406550



Datos técnicos

Número de salidas de cable	1
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	250
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	13 mm