

Ficha Técnica

Tapa ciega para pavimentos que requieren una limpieza en seco, sin entalladura de pavimento, sin rebaje para colocar el acabado final del pavimento



Tapa ciega para cerrar a nivel del suelo una salida de canal bajo suelo US80 o una caja de salida bajo suelo UDL2-80. Sólo es apropiada para pavimentos de limpieza en seco. Tapa sin rebaje para colocar el acabado final del pavimento.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7406992
Tipo	BAB80 7011
Denominación 1	Tapa ciega
Denominación 2	sin rebaje p.acabado pavimento
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	3,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1833 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa ciega para pavimentos que requieren una limpieza en seco, sin entalladura de pavimento, sin rebaje para colocar el acabado final del pavimento



Dimensiones




17

Medida d Ø

100 mm

Medida h

17 mm



Ø100

Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí