

Ficha Técnica

Pasador giratorio (pieza de repuesto)

Referencia: 7408507



Culata compuesta por espiga de bloqueo y alojamiento como pieza de repuesto GRAF9



PA Poliamida

Datos maestros	
Referencia	7408507
Tipo	VTGRAF9 9011
Denominación 1	Base
Denominación 2	para GRAF9
Fabricante	OBO
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	0,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0433 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Pasador giratorio (pieza de repuesto)

Referencia: 7408507



Dimensiones



Ficha Técnica

Pasador giratorio (pieza de repuesto)

Referencia: 7408507



Datos técnicos

Número de cajas portamecanismos	3
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	húmedo
Posibilidad de instalar una junta	sí
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	sí
Tipo de sistema de montaje	MT4 / GB3
Autorizaciones	VDE