

Ficha Técnica

Caja para montar GESRM2

Referencia: 7408558



Caja para montar una unidad portamecanismos GESRM2. Con 2 x 2 entradas para tubo M20 o Pg16.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7408558
Tipo	UDL2-120 70
Denominación 1	Caja bajo suelo
Denominación 2	para GESRM2
Fabricante	OBO
Dimensión	135x157x70
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	77,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,9692 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja para montar GESRM2

Referencia: 7408558



Dimensiones



Datos técnicos

Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura de pavimento máx.	85 mm
Altura de pavimento mín.	70 mm
para la conexión de tubos	sí
Conforme a ROHS	sí