

Ficha Técnica

Cubierta para soporte universal UT3 y UT4, con abertura de montaje para equipo EKR, con fijación roscada
Referencia: 7408785



Tapa para el montaje de 1 mecanismo con placa central de 50



PA Poliamida

Datos maestros	
Referencia	7408785
Tipo	UT34 D2
Denominación 1	Tapeta
Denominación 2	para UT34, abraz. portador
Fabricante	OBO
Dimensión	104x76x4
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,105 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Cubierta para soporte universal UT3 y UT4, con abertura de montaje para equipo EKR, con fijación roscada
Referencia: 7408785



Dimensiones

76

104

4,5

Longitud	104 mm
Ancho	76 mm

Datos técnicos	
Aplicación	Caja portamecanismos
Número de aberturas CEE/Perilex	0
Número de aberturas triples	0
Número de dispositivos instalables	1
Número de aberturas simples	1
Número de aberturas ovaladas	0
Número de aberturas cuadradas	1
Número de aberturas redondas	0
Número de aberturas dobles	0
Tipo de fijación	Encajable
Campo identificativo	no
Tapa ciega	no
Apropiado para campo identificativo	no
Tecnología de instalación	Placa central de 50
Conforme a ROHS	sí
División en UT3	2/3
División en UT4	2/4