Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408980



Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable para tubos de tamaño nominal 9 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. El tubo no viene incluido.
Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable para tubos de tamaño nominal 9 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores. Para el montaje en cajas bajo suelo UZD 250, UZD 350 cada una en combinación con tapa de montaje DUG.../9.Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Caja de nivelación, de 3 pasos, se pueden instalar 3 placas de cubierta APMT5.

IP 55

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7408980
Tipo	RKFN3 9 VS 20
Denominación 1	Caja cuadrada
Denominación 2	tapa para cuerpo de tubo
Fabricante	OBO
Dimensión	243x243x100
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	355 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	22,1925 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408980

Dimensiones



Longitud	243 mm
Ancho	243 mm
Altura	105 mm
Medida h	105 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de salidas de cable	1
Número de soportes universales	3 x UT4
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Tubo
Sección de suelo/abertura de montaje	244x244
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	150 mm
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	244 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP55
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408980

Datos técnicos

Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm