


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable, desacoplable para registro, RKNUZD3, latón
Referencia: 7409052



Caja "ciega" nivelable y desacoplada del suelo para crear una abertura para revisiones del tamaño nominal 4 en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG.../4 o en UGD250-3/4 o UGD350-3/4. El montaje se efectúa mediante un ángulo de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



CuZn 37 Latón

Datos maestros

Referencia	7409052
Tipo	RKN2 UZD3 4MS20
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	200x200mm
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	227 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,9246 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable, desacopla-
ble para registro, RKNUZD3, latón

Referencia: 7409052



Dimensiones



Medida h 90 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instala- bles	0
Número de salidas de cable	0
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Cuidados del suelo	húmedo
Desacopla- ble	sí
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas porta- mecanismos	no
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm