Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSRNUZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409290

Caja nivelable y desacoplada del suelo del tamaño nominal R4, con salida de cable, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG.. R4 o en UZD250 o UZD350. El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo.
Tapa y marco de altura regulable con salida para cables, 2 compartimentos Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409290
Tipo	RKSRN2UZD R4VS25
Denominación 1	Conjunto tapa y marco redondo
Denominación 2	con salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø215mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	200 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,8056 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSRNUZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409290

Dimensiones



Longitud	214 mm
Ancho	214 mm
Altura	94 mm
Medida h	94 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	6
Número de cajas portamecanismos	2
Número de salidas de cable	1
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Desacoplable	sí
Altura del piso mín.	94 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R4
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSRNUZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409290

Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo	25 mm