


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSRNUZD3, acero inoxidable

Referencia: 7409310



Caja nivelable y desacoplada del suelo del tamaño nominal R9, con salida de cable, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD350 en combinación con una tapa de montaje DUG...R9 o en UZD350. El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo.

Tapa y marco de altura regulable con salida para cables, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45.

Caja nivelable y desacoplada del suelo del tamaño nominal R9, con salida de cable, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD350 en combinación con una tapa de montaje DUG350-R9. El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo.

Caja redonda nivelable de 3 vías. Pueden instalarse 3 tapas ciegas APMT5.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409310
Tipo	RKSRN2UZD R9VS25
Denominación 1	Conjunto tapa y marco redondo
Denominación 2	con salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø305mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	368 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	17,8463 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSARNUZD3, acero inoxidable

Referencia: 7409310



Dimensiones



Longitud	304 mm
Ancho	304 mm
Altura	94 mm
Medida h	94 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Número de salidas de cable	1
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Desacoplable	sí
Altura del piso mín.	94 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para caja bajo suelo	350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R9
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm