Ficha Técnica

Varilla roscada para UZD 250/350

Referencia: 7410017

Varilla roscada como pieza de repuesto para la nivelación de altura de UZD 250/350.

PA/ GF Poliamida, reforzada con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7410017
Tipo	UZD GS 250/350
Denominación 1	Varilla roscada
Denominación 2	para UZD
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x25
Color	naranja; RAL 2003
Material	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Unidad de embalaje
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3238 kg CO2e / 8 Unidad

Ficha Técnica

Varilla roscada para UZD 250/350

Referencia: 7410017

Dimensiones



Longitud	47,5 mm
Medida d Ø	21,5 mm
Medida h	47,5 mm

Datos técnicos

Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Altura de pavimento máx.	320 mm
Altura de pavimento mín.	160 mm
para la conexión de tubos	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Rosca métrica	22
Tipo de rosca	Métrico
Hilos por pulgada	11
Paso de rosca	2,2 mm
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura mínima de pavimento	160
Margen de nivelación máx.	320 mm
Margen de nivelación mín.	160 mm
Conforme a ROHS	sí
Rosca izquierda	no