

Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 350-4 240

Referencia: 7410138



Kit de nivelación de altura para cajas de suelo UZD350-4 con una altura de instalación de 160 a 240 mm para elevar la UZD in situ.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7410138
Tipo	ASH 350-4 240
Denominación 1	Kit nivelación altura
Denominación 2	para UZD 350-4
Fabricante	OBO
Dimensión	450x103x46
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Unidad de embalaje
Peso	115 kg
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,3837 kg CO2e / 4 Unidad

Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 350-4 240

Referencia: 7410138



Dimensiones



Longitud	450 mm
Ancho	103 mm
Medida A	450 mm
Medida B	103 mm
Medida I	47,5 mm

Datos técnicos

Versión	Cuadrado
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Altura de pavimento máx.	240 mm
Altura de pavimento mín.	160 mm
para la conexión de tubos	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura mínima de pavimento	160
Margen de nivelación máx.	240 mm
Margen de nivelación mín.	160 mm
Conforme a ROHS	sí