

Ficha Técnica

Canal a ras de pavimento, ciego, encajable, altura 40-70 mm

Referencia: 7424460



Unidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas autoencajables para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento) y tapa de canal. La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductor. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de soporte de tapa (para los anchos de canal 200 y 300) o 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300, o con juntas de tapa con soporte central (3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada. Con tres tapas ciegas (L = 800 mm) con autoencravamiento.




St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424460
Tipo	OKA-W2004030R
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	ciego, encajable
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x200x40
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	970,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO ₂ (GWP) Cradle-to-Gate	50,0738 kg CO ₂ e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	200 mm

Ficha Técnica

Canal a ras de pavimento, ciego, encajable, altura 40-70 mm

Referencia: 7424460



Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Tapas	3
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Número de unidades de montaje previstas	3
Número de conductos	2 St.
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo
Chapa de base	sí
Fijación de tapa con retención	sí
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Pared de tela	no
Altura de canal máx.	70 mm
Altura de canal mín.	40 mm
Grosor del material de la tapa	4
Altura mínima de pavimento	40
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Margen de nivelación máx.	70 mm
Margen de nivelación mín.	40 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar