

Ficha Técnica

Unidad de nivelación para la junta de soporte de tapa, altura 170-245 mm

Referencia: 7424846



Para reforzar por el centro una junta de soporte de tapa con los anchos 400, 500 o 600.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424846
Tipo	NE DSU2 17075
Denominación 1	Unidad de nivelación DSU
Denominación 2	para OKA-G
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Pieza
Peso	7,45 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2122 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unidad de nivelación para la junta de soporte de tapa, altura 170-245 mm

Referencia: 7424846



Dimensiones



Ancho	35 mm
-------	-------

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Desacoplable	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Altura de canal máx.	245 mm
Altura de canal mín.	170 mm
Altura mínima de pavimento	40
Margen de nivelación máx.	245 mm
Margen de nivelación mín.	170 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no