

Ficha Técnica

Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable
Referencia: 7428140



Salida de cables de altura regulable para el montaje en tapas y marcos RKF, RKFR y RKFN. Mientras se está utilizando sobresale por encima del nivel del suelo y si no se utiliza, permanece a ras del mismo. Aplicación en pavimentos que precisan una limpieza con agua. Tapa del tubo y asidero de acero inoxidable.



Zn

Fundición a presión con zinc

N

niquelado

Datos maestros

Referencia	7428140
Tipo	TUK2 GV
Denominación 1	Tubo
Denominación 2	con tapa bellecedora liza
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø110mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	59 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,1455 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco
con altura regulable

Referencia: 7428140



Dimensiones



Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí