


Ficha Técnica

Soporte de montaje - MT4 DBAP2

Referencia: 7428233



Soporte de montaje cerrado para alojamiento de 2 tapas APMT2. Los soportes de montaje se fijan bajo la unidad portamecanismos GES4DB. Cada uno con 4 aberturas perforadas M20 y M25 para el montaje de mangueras de instalación flexibles.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7428233
Tipo	MT4 DBAP2
Denominación 1	Soporte de montaje
Denominación 2	para GES4 en suelos técnicos
Fabricante	OBO
Dimensión	180x137x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	41,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,6162 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de montaje - MT4 DBAP2

Referencia: 7428233



Dimensiones



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	4
Número de entradas	8
Campo identificativo	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Tipo de aparato	Otros
Tecnología de instalación	Otros
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no