


Ficha Técnica

Soporte de montaje para GES9

Referencia: 7428235



Soportes de montaje cerrados para alojamiento de 3 tapas APMT2. Los soportes de montaje se fijan bajo la unidad portamecanismos GES9DB. Cada uno con 6 aberturas perforadas M20 y M25 para el montaje de mangueras de instalación flexibles.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7428235
Tipo	MT 9 DB AP 5
Denominación 1	Soporte de montaje
Denominación 2	para GES9 en suelos técnicos
Fabricante	OBO
Dimensión	230x207x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	72,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8456 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de montaje para GES9

Referencia: 7428235



Dimensiones



Longitud	215 mm
Ancho	215 mm
Altura	41 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	3
Versión	Forma de soporte
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Modo de montaje del mecanismo	Atornillar
Conforme a ROHS	sí