

Ficha Técnica

Caja de pavimento para GES R2, para empotrar

Referencia: 7428526



Caja de pavimento regulable para el montaje de la caja de instalación de la toma de suelo GES R2.
Con aberturas de entrada 2x2 para tubos de instalación (M20/M25).



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7428526
Tipo	UD GES R2
Denominación 1	Caja de pavimento
Denominación 2	para GES R2
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	218 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,6782 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de pavimento para GES R2, para empotrar

Referencia: 7428526



Dimensiones



Datos técnicos

Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Versión	redondo
Chapa de base	sí
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de unidad de montaje	redondo
Desacoplable	no
Altura de pavimento máx.	130 mm
Altura de pavimento mín.	85 mm
para la conexión de tubos	sí
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Altura mínima de pavimento	85
Margen de nivelación máx.	130 mm
Margen de nivelación mín.	85 mm
Conforme a ROHS	exento