

Ficha Técnica

RKSN2 4 con UT3 45

Referencia: 7429618



Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en todo tipo de suelos que necesitan limpieza en seco en interiores.

El volumen de suministro incluye:

- Caja del tamaño nominal 4 con salida de cable,
- Dos soportes universales UT3/45 para tres mecanismos Modul 45® cada uno.


Caja y salida de cable de acero inoxidable. Rebaje de pavimento en la caja: 25 mm.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7429618
Tipo	RKSN2 4 KU V25
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para todo tipo de suelos
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	338 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	16,6918 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones	
	
Datos técnicos	
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura del piso máx.	155 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Margen de nivelación máx.	155 mm
Margen de nivelación mín.	110 mm
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm