


Ficha Técnica

UKL8 KR con 4x soporte de montaje

Referencia: 7429665



Conjunto de tapas y marcos de altura regulable con salida de cables para el montaje directo en techos huecos.

El volumen de suministro incluye cuatro soportes de montaje para cada dos aparatos Modul-45.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7429665
Tipo	UKL8 KR
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para falso suelo
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	404 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	21,9803 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UKL8 KR con 4x soporte de montaje

Referencia: 7429665



Dimensiones



Longitud	380 mm
Ancho	260 mm
Altura	106 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	8
Número de cajas portamecanismos	4
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Conforme a ROHS	sí
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm