


Ficha Técnica

UKL-2 500

Referencia: 7429674



Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en techos huecos en interiores. El volumen de suministro incluye una tapa de montaje y seis soportes universales UT3 para tres mecanismos Modul 45® cada uno.



A2

Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7429674
Tipo	UKL-2 500 KR
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para falso suelo
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	810 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	47,0802 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UKL-2 500

Referencia: 7429674



Dimensiones



Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	10 mm