

Действително повече място
GEK-K Ралид 45



- Принадлежности**
GEK-K Ралид 45:
- Ралид на извиване (Bend-Radius) за съобразено със стандартите инсталиране на информационни и оптични кабели.
- Фасонни елементи**
GEK-K Ралид 45:
- Комплексна програма с всички необходими фасонни елементи, като покрития за надлъжни съединения, вътрешни ъгли, външни ъгли, плоски ъгли, найрайници и Т-елементи.
 - С покритието за надлъжни съединения се прикриват същевременно и ръбовете от срез на каналите.
 - Вариращи фасонни елементи (могат да се нагласят от 70° до 130°) за безупречна инсталация при неправни ъгли.
- Вграждане на контакти**
GEK-K Ралид 45:
- За директно вграждане на ключове и контакти от серията Модул 45.
 - Комплексна програма ключове и контакти от серията Модул 45: прекъсвачи, контакти със защита, информационна техника, телекомуникация, TV...

Винаги на правилния път
GEK-K 80 външна част



- Принадлежности**
GEK-K 80-та горна част:
- Пълна програма принадлежности, като адаптери за вграждане на уреди за Модул-45, закрепващи конзоли, конвекционни решетки, звукоизолация и всичко останало, което е необходимо при инсталирането.
 - Принадлежности за вграждане за CEE-контакти 16A.
 - Ралид на извиване (Bend-Radius) за перфектно инсталиране на информационни и оптични кабели.
- Фасонни елементи**
GEK-K 80-та горна част:
- Комплексна програма фасонни елементи, като вътрешни ъгли, външни ъгли, плоски ъгли, найрайници и Т-елементи, крайни капачки за разрез на разделителна стена и борд.
- Вграждане на контакти**
GEK-K 80 външна част:
- Могат да се осъществяват както със стандартни ключове и контакти на всички производители, както и с изключително бързо инсталиращата се, съответстваща място техника Модул-45.
 - Специална конзола с елемент за завиване при вграждането на конзоли за оптични кабели.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Кабеловоденето с OBO винаги е най-доброто решение

Топ-моделите на OBO



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · D-58694 Menden
Тел. 0 23 73/89-0 · Факс 0 23 73/89-238
E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

Централа Техническа гореща линия
Телефон 0 23 73/89-1500
Факс 0 23 73/89-1550
E-Mail hotline@obo.de



NOVO

• Хвърлянето на кабелите на косяците на стените
• Не е безопасно
• Стените на професионалните
• Принадлежности за вграждане на контакти
• Силни за контакт с конвекционните
• Тези професионални
• Комплексна програма принадлежности
• Вграждане на информационни
• Ралид на извиване (Bend-Radius)
• Пълна програма принадлежности, като адаптери за вграждане на уреди за Модул-45, закрепващи конзоли, конвекционни решетки, звукоизолация и всичко останало, което е необходимо при инсталирането.



- Принадлежности**
WDK:
Размер 80 mm x 110 mm.
- Ралид на извиване (Bend-Radius) за съобразено със стандартите инсталиране на информационни и оптични кабели от
- Фасонни елементи**
WDK:
Кабели за външни ъгли, плоски ъгли, найрайници и Т-елементи. С тях се покриват всички ръбове на външните ъгли.
- Вграждане на контакти**
WDK:
Вграждане на контакти
- Вграждане на стандартни ключове и контакти (тип 1-полюсен, 1FA и 3FA).
 - Вграждане на контакти (тип 1-полюсен, 1FA и 3FA).
 - Готови елементи за повърхностни инсталации с професионални

Атрактивен във всеки размер
WDK кабеловодещ канал

Добри перспективи:
изчистени форми и високо качество на материали
Класически вид с прави линии и изчистени форми: LFS системите кабеловодещи канали са идеалният избор за модерни инсталационни концепции - в жилището, в офиса или в предприятието. Каналите са изработени от висококачествен, трудновъзпламеняем твърд материал PVC. Оптималната PVC- формула дава възможност за извънредно лесна обработка при инсталирането, максимална товароносимост и здравина при закрепване на стена, както и продължителна устойчивост. Всички канали са сертифицирани от VDE и съответстват на стандартите DIN EN 50085-2-1 (WDK) и DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Ралид/GEK-K капак "80"). Освен тези канали от пластмасата OBO предлага и богата програма от стоманени и алуминиеви канали, както и системи инсталационни колони. По отношение на функционалността и дизайна и тук са удовлетворени всякакви изисквания.