


Síla zatloukání:

Hřebíky OBO Nagelfix jsou vhodné
pro jakékoli zdivo



OBO
BETTERMANN

Připraveny k zatlučení

Aby bylo možné pohodlněji a bezpečněji upevňovat kabely do drážek ve zdi a také na zdivo pod budoucí omítku, byly konstrukčně upraveny a optimalizovány hřebíky Nagelfix. Hřebíky OBO Nagelfix jsou vhodné, s výjimkou betonu, téměř pro všechny zdící materiály, včetně tvrdých silikátových tvárnic a cihel. Aby měla omítka lepší přilnavost, je plastový díl děrován. Optimální poměr úhlu ohybu a tvrdosti plastu zaručuje, že se hřebíky nepoškodí zatlučením na doraz. Hřebíky Nagelfix jsou variabilní a přizpůsobují se kabelům. Instalace v úzkých drážkách neznámá s hřebíky Nagelfix žádný problém, protože se dají otočit o 90°. Plastový díl s přídržnými nálitky umožní snadné vsunutí kabelu dospod i po zatlučení hřebíku.

OBO Nagelfix: další kvalitní výrobek pro snadnou montáž. A samozřejmě: plast neobsahuje halogeny.



Tvrdé jako kladivo: silné hřebíky

Nové hřebíky se hodí i pro nejtvrdší zdiva.



Jak si přejete: variabilní plastový díl

Díky čtyřem přídržným nálitkům se dá hřebík OBO Nagelfix použít v podélném i příčném směru.



Dokonalé přilnutí : otvory

Otvory v plastovém dílu zajistí optimální přilnutí omítky.

Typ	Hřebík Ø x délka mm	Barva	Balení ks	Obj. č. PP	
1996/0	–	přírodní	100	2222 80 9	Bez hřebíku, pro kompletaci s ocelovým hřebíkem o průměru 3,0 nebo 3,5 mm
1996/40	3,0 x 40	přírodní	100	2222 83 3	Komplet s pozinkovaným ocelovým hřebíkem o průměru 3,0 nebo 3,5 mm k upevnění vedení v drážkách nebo přímo na zdivo pro 1, resp. 2 vedení CYKY 3 x 1,5/2,5 mm ² nebo 1, resp. 2 vedení CYKY 5 x 1,5/2,5 mm ²
1996/50	3,5 x 50	přírodní	100	2222 84 1	
1996/60	3,5 x 60	přírodní	100	2222 86 8	
1996/70	3,5 x 70	přírodní	100	2222 87 6	

S OBO pracují profesionálové



VBS TBS KTS BSS LFS UFS

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN