


Lepší využití za stejné peníze: Nová řada ECO

Vyznamenáno DESIGN **PLUS** 2002



OBO
BETTERMANN

Samé výhody: ECO od firmy OBO



Samotěsnící vývody pro kabely

Bezpečné a pohodlné: Odřezávání zevnitř ve dvou stupních. Navíc dva vývody pro kabely odřezávatelné zvenčí.



Otvory pro odkap kondenzované vody

Otevírají se jednoduchým odříznutím na spodní straně krabice.



Upevnění svorkovnice

Otáčení: Svorkovnice se může otáčet až o 360°.




Zadní vývody pro kabely

Dobrá věc: Je možnost bezproblémové a bezpečné přímé montáže i kabelů, které vycházejí ze zdi.



Upevňovací nálitky

Praktické: Možnost upevnění pomocí 6 mm zatloukací hmoždinky. Bezproblémové vyrovnání krabice díky podélným otvorům.





**Kompletní program:
Řada ECO
světle šedá RAL 7035**

**Řada ECO
čistě bílá RAL 9010**

- Svorkovnice
- Bezšroubové svorky

- Svorkovnice Dolů (tříděné podle barev)

- Hmoždinka Angler
- Víceúčelová hmoždinka
- Hmoždinka do plynosilikátu
- Zatlučovací hmoždinka

- Šroub Golden Sprint

Typ:	Obj. č.
ECO 10 VDE prázdná	2001 00 0
ECO 12/5 VDE	2001 00 7
ECO 12 VDE prázdná	2001 00 6
ECO 14/5 VDE	2001 01 3
ECO 14 VDE prázdná	2001 01 2
ECO 18/5 VDE	2001 01 9
ECO 18 VDE prázdná	2001 01 8
ECO 10 VDE prázdná	2001 03 0
ECO 12 VDE prázdná	2001 03 3
ECO 14 VDE prázdná	2001 03 6
ECO 18 VDE prázdná	2001 03 9
689	2017 34 2
61/515	2054 62 0
61/815	2054 64 7
61/225	2054 60 4
61/325	2054 48 5
61/525	2054 50 7
61/825	2054 52 3
70 VDE	2055 02 3
910/N 6x30	2349 05 1
910/MZ 6x35	2347 53 9
910/GD 6x35	2347 22 9
910/SD 5x35	2351 02 1
910/SD 6x40	2351 06 4
4758 4x40	3195 26 0

Číslo v typovém označení znamená počet možných kabelových vývodů v ECO kabelové odbočné krabici.

Technické údaje ECO:

Stupeň krytí: IP54


Jmenovité napětí: 400 V

Jmenovitý průřez vodičů: 1,5 - 2,5 mm²

Vývodové otvory pro kabely
o průměru 8 - 12 mm

Příslušenství

Vše pro odbornou montáž



	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

Příslušenství pro instalaci

Nejlepší spojení OBO Dolü odbočovací a připojovací svorkovnice zaručují vždy bezpečné spojení.



Příslušenství pro upevnění

Vše je k dispozici: OBO nabízí kompletní sortiment upevňovacích prvků pro co možná nejrychlejší montáž na všech podkladech



ECO od OBO to má uvnitř

Při pohledu zvenčí nemusíte na naší nové kabelové odbočné krabici nutně poznat, co vše se skrývá uvnitř: mnoho inteligentních detailů, které vám umožňují rychlejší, pohodlnější a tedy i hospodárnější instalaci, a přitom za stejnou cenu jako ostatní výrobky. Kdo někdy pracoval s krabicemi ECO, ten se již nechce obejít bez všech jejich předností.

Klenuté víko

Vysoce inteligentní: Vytváří prostor tam, kde je při instalaci nejvíc zapotřebí - uprostřed.

Větší instalační prostor

Ideální rozměry: Vysoký montážní komfort díky velkému vnitřnímu prostoru navzdory nízkým bočním stěnám.

Plocha na popisky


Přehlednost: Volná plocha na individuální popisky.

Označení kabelových vývodů

Jasný případ: I ve špatně přístupných rozích okamžitě poznáte, který z kabelových vývodů je ještě volný.

Zavěšení víka


Účelné: Sejmuté víko lze snadno zavěsit na některý z dolních rohů spodního dílu.



Sestavování do řad

Silné i v týmu: ECO jsou první kabelové odbočné krabice, které se dají navzájem úplně jednoduše spojovat bez dalších součástek. Tím se snižuje nejen časová náročnost montáže: Protože není třeba upevnění v druhém bodě, ušetříte také materiál a tím i peníze. Stabilita je přitom zaručena zdvojením bočních stěn. Bodový kontakt umožňuje kdykoli bezpečnou montáž. Všechny upevňovací rozměry jsou jasně vyznačeny na zadní straně.

S odbočnými krabicemi ECO se jakákoli instalace stává snadnou a rychlou záležitostí - a všechny ostatní jsou náhle pouhé krabice.



S OBO pracují profesionálové



VBS TBS KTS BSS LFS UFS

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN