


Kompletní řešení pro podlahové instalace kompaktní a elegantní

- předem osazené
- rychlá instalace
- vysoce hodnotný design

UFS Podlahové systémy



ACKERMANN
CABLE MANAGEMENT

OBO
BETTERMANN

Propojení designu s funkčností

Estetické prostředí s podlahovými systémy

Podlahové systémy OBO nabízejí jednoznačná datová a silová připojení tam, kde jsou potřebná. Při malé potřebě připojovacích míst lze využít kompletní řešení, kdy je použití prodlužovacích kabelů zcela zbytečné. Ať v obývacím pokoji, či ve vstupní hale nebo na výstavních plochách - přípojná vedení jsou nenápadně a pohledově čistě ukončena v zabudovaných přístrojových jednotkách, jejichž elegantní design umocňuje dojem z prostoru. Pohled pozorujícího tak míří přímo na objekty a na vysoce hodnotné prostředí prostoru.



UDHome4 | Soukromý objekt, obývací místnost

kompletní, rychlé, vysoce hodnotné....

GESRM2

Pro nízkou potřebu připojení je obzvláště vhodné užití předem osazené kovové kruhové přístrojové jednotky GESRM2.

Součástí dodávky je jednonásobná silová zásuvka, bočně vedle ní je možné osadit až dvě datové zásuvky. Vestavná jednotka je v barevných odstínech nikl, chrom (lesklý a černý), patinovaná měď a patinovaná mosaz. Pro použití v mazaninových podlahách jsou k dispozici dvě provedení: s vkládacím rámem a s ochranným rámem. Do dvojitých a dutých podlah se používá provedení s ochranným rámem.

Další výhodou vestavěné jednotky: je-li zavřená, lze aplikovat mokrou údržbu podlahy.



Minimální vestavná hloubka: 70 mm.

GE2V

Nejjemnější nerezová ocel dodává modelu GE2V ušlechtilý vzhled. Přes malou velikost nabízí GE2V prostor pro vyšší potřebu připojení.

Čtvercová vestavná jednotka je určena pro montáže do mazaninových podlah. Umožňuje instalaci elektrických přístrojů do dutých podlah a do mazaninových podlah se suchou údržbou. Dodávka obsahuje dvojnásobnou zásuvku. Navíc jsou k dispozici dvě volná místa pro Snap-in modulární datové zásuvky.

Přívody se provedou použitím instalační trubky, celkem je k dispozici 8 vstupních otvorů velikosti M25.



Minimální vestavná hloubka: 95 mm.

UDHome4

Čtvercová vestavná jednotka UDHome4 se vyznačuje kompaktním technologickým provedením. Konstrukční velikostí je vhodná zejména pro nadprůměrnou potřebu připojení.

V čísle výrobku jsou obsaženy všechny nezbytné díly pro montáž a použití. Viditelné díly jsou z nerezové oceli nebo mosazi. Jednotka umožňuje instalaci elektrických přístrojů do dutých podlah a do mazaninových podlah se suchou údržbou. Pro přívod vedení se používají trubky. Tak je možné tuto jednotku vestavět v libovolném místě podlahy, tedy i mimo stávající podlahový systém, což je obzvláště výhodné pro použití v bytové výstavbě.



Minimální vestavná hloubka: 95 mm.



■ GESRM2 | BMW Autosalon, Hannover




■ GESRM2 | BMW Autosalon, Hannover



■ GESRM2 | Soukromý objekt, Sársko



■ UDHome4 | Jednací místnost



■ GESRM2 | Autosalon Mercedes Benz, Mnichov




■ GE2V | Soukromý objekt, obývací místnost



■ GESRM2 | Autosalon Mercedes Benz, Mnichov



■ GESRM2 | Autosalon Mercedes Benz, Mnichov





■ UDHome4 | Soukromý objekt, místnost mladé generace



■ GESRM2 | Bang & Olufsen, Pforzheim

Přivedeno z jednoho místa

Hodnotný design nabízí tvarově estetické kompletní řešení pro uživatele. Vestavné jednotky již osazené zásuvkami v různých provedeních umožňují připojení nejen silového napájení, ale v případě potřeby také připojení datová či telefonní. Program OBO obsahuje různé varianty jak provedení, tak možností osazení. Kompletní jednotky osazené jedno, dvoj či trojnásobnými zásuvkami mohou být nasazeny buď jako nezávislá samostatná řešení nebo jako doplněk komplexního podlahového systému v různých oblastech použití. Poznámka: níže označená čísla výrobků označená hvězdičkou (*) platí pro jednotky osazené zásuvkou s ochranným kontaktem, zásuvka s ochranným kolíkem bude dodána na vyžádání.



Podlahová krabice s vývodem		
Výška mazaniny	Typ	Č. výr.
70 mm +15 mm	UDL2-120/70	7408 55 8
80 mm +15 mm	UDL2-120/80	7408 56 2
Přístrojová jednotka s ochr. rámem s 1 zás. 1 nás. pro UDL montáž		
Povrch	Typ	Č. výr.
poniklováno	GESRN2USB	7405 71 6
pomosazeno	GESRMS2USB	7405 66 8
poměděno	GESRK2USB	7405 64 0
pochromováno	GESRC2USB	7405 60 8
černě pochromováno	GESRSM2USB	7405 72 1*
Přístr. jednotka s podlah. vkládacím rámem s 1 zás. 1 nás. pro UDL montáž		
Povrch	Typ	Č. výr.
poniklováno	GESRN2UAB	7405 69 6
pomosazeno	GESRMS2UAB	7405 65 6*
poměděno	GESRK2UAB	7405 62 8*
pochromováno	GESRC2UAB	7405 59 2*
černě pochromováno	GESRSM2UAB	7405 72 3*
Přístr. jednotka s ochranným rámem s 1 zás. 1 nás. pro montáž do dvoj./dutých podlah		
Povrch	Typ	Č. výr.
poniklováno	GESRN2HS	7405 68 4
pomosazeno	GESRMS2HS	7405 65 2
poměděno	GESRK2HS	7405 62 4
pochromováno	GESRC2HS	7405 58 8
černě pochromováno	GESRSM2HS	7405 72 2*
Montážní desky pro GESR...		
pro vložení po dvou	Typ	Č. výr.
MTRJ, AMP TYCO kat. 6, GG45, 3M K6+K10	MPR2/2A	7407 62 0
BTR E-DAT, Dätwyler	MPR2/2B	7407 62 2
Siemon TERA, R&M Snap-In modul, SETEC kat. 6	MPR2/2C	7407 62 4
Avaya MGS400	MPR2/2F	7407 62 6
1x XLR Typ D	MPR2XD	7407 63 4
Přístr. jedn. kompletní s 2 přístr. vložkami a 1 zásuvkou 3 nás.		
Materiál	Typ	Č. výr.
V2A	UDHOME4V/V	7427 00 2
mosaz	UDHOME4M/V	7427 00 8
Přístr. jedn. kompletní s 1 zásuvkou 2 nás. a 1 dat. nosičem pro 2 Snap-In moduly		
Materiál	Typ	Č. výr.
V2A	GE2V	7368 38 3

Další informace naleznete na www.obo.cz nebo www.obo.sk

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.
Modletice 81, P.O. Box 96
251 01 Říčany
www.obo.cz

OBO BETTERMANN s.r.o.
Viničnianská cesta 13, P.O. Box 114
902 00 Pezinok
www.obo.sk

OBO
BETTERMANN