


OBO MCD-Sets

Kombiableiter im installationsfertigen Set

Sicherer Kombinationsschutz



TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme

OBO
BETTERMANN

Kombiableiter mit hoher Blitzstromableitfähigkeit und niedrigem Schutzpegel

Die Blitzstromableiter MCD Serie kombinieren leistungsstarken Schutz durch hohes Impulsableitvermögen bei geringem Schutzpegel.

- Installationsfertige Sets
- Bis zur höchsten Blitzschutzklasse I (100 kA 10/350 μ s) geeignet
- Niedriger Schutzpegel <1,3 kV zum Schutz von Endgeräten geeignet
- Optional mit Funktionsanzeige
- Energetisch koordiniert zu Typ 2 (Klasse C) Ableitern
- 5 Jahre Gewährleistung



TN-C

MCD 50-B/3

500 A*, 3x 2 TE**
Typ 1, (Anforderungsklasse B)
Vor- oder Nachzählerbereich
 $U_p \leq 1,3kV$

Art.-Nr. **5096 87 7**



TN-C

MCD 50-B-OS/3

500 A*, 3x 2 TE**
Typ 1, (Anforderungsklasse B)
mit optischer Funktionsanzeige
für Nachzählerbereich
 $U_p \leq 1,3kV$

Art.-Nr. **5096 83 5**



TN-S
TT

MCD 50-B/3+1

500 A*, 4 x 2 TE**
Typ 1, (Anforderungsklasse B)
Vor- oder Nachzählerbereich
 $U_p \leq 1,3kV$

Art.-Nr. **5096 87 9**



TN-S
TT

MCD 50-B-OS/3+1

500 A*, 4x 2 TE**
Typ 1, (Anforderungsklasse B)
mit optischer Funktionsanzeige
für Nachzählerbereich
 $U_p \leq 1,3kV$

Art.-Nr. **5096 83 6**



* wenn vorgeschaltete Absicherung > als angegebener Wert: Ableiter selektiv mit angegebenem Wert absichern
** Teilungseinheit = 17,5 mm Rasterbreite für Hut-Befestigungsschiene

OBO. Damit arbeiten Profis



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · 58694 Menden · Germany
Telefon +49 (0)23 73/89-0
Fax +49 (0)23 73/89-238
E-mail info@obo.de
www.obo-bettermann.com

Zentrale Technische Hotline
Telefon +49 (0)23 73/89-1500
Fax +49 (0)23 73/89-1550
E-mail hotline@obo.de

