Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013881

Grapa de un pie para cables y tubos



CE

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013881
Tipo	822 18 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	19mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,946 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1001 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013881

Dimensiones



Longitud	45 mm
Ancho	20 mm
Altura	17 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	18,6 mm
Medida H	17 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	45 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	18,6
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	PG11
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	18,6 mm
Conforme a ROHS	sí
Resistente a los UV	sí