Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013911

Grapa una pata 40mm



CE

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	1013911
Tipo	822 40 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	40mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	6,59 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4586 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013911

Dimensiones



Longitud	76 mm
Ancho	25 mm
Altura	38 mm
Medida A	13 mm
Medida b	25 mm
Medida D	40 mm
Medida H	38 mm
Medida L	32,5 mm
Medida L1	76 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	40
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M40
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	40 mm
Conforme a ROHS	sí
Resistente a los UV	sí