Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017926

Grapa dos patas 32mm



Alu Aluminio

Datos maestros


Referencia	1017926
Tipo	605 32 ALU
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	32mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,433 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0724 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605, para cargas medias, aluminio

Referencia: 1017926

Dimensiones



Longitud	95 mm
Ancho	25 mm
Altura	29 mm
Medida A	95 mm
Medida B	71 mm
Medida b	25 mm
Medida D	32 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	29 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	32
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 x 6
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	32 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	32 mm
Rango de sujeción D mín.	32 mm
Resistente a los UV	sí