

„See on maagiline“

OBO korvrenn

GR-Magic



OBO
BETTERMANN

OBO korvrenn GR-Magic

See uuendus paneb iga paigaldaja südame kiiremini tuksuma.

Süsteemi eeldused

Lähtudes kaablite esteetilise paigaldamise nõudest, võivad korvrennid viimasel ajal üha rohkem poolehoidu. Iga paigaldaja teab selle paigaldussüsteemi eelseid:

- Suur kandevõime väikse omakaalu juures
- Kaablite hea jahutamine
- Kiire ja probleemivaba paigaldus.



Peale asetada, sisse lükata ja valmis!

Uue korvrenniga GR-Magic toob firma OBO turule veel midagi: uue süsteemi puhul ei ole standardpikkusega rennide paigaldamisel enam vaja ühenduselemente –

üksikute rennide pikkused lükatakse lihtsalt üksteisse sisse! Ühendamisel liitmikuga või lühendatud rennide ühendamisel paigaldakse vältivalt kiirühenduselement GRS. Aga see pole veel kõik: konsoolidele ja lattriputusele kinnita-

misel ei ole ka vaja ühtegi kruvi ning spetsiaalseid tööriistu. Kandur TP GA3 ja riputus-kronsten TPD G2 pakuvad kiiret ja ohutut kinnitamist...



Tulemus:

Tunduvalt kiirem montaaž. Ja see on võimalik ilma mehaanilisi vahendeid kasutamata, ning seejuures on tagatud nii stabiilsus kui ka kandevõime. Koormusproovid näitasid, et korvrennid ühendussüsteemid GR-Magic on täiel määral võrreldavad traditsiooniliste kruviühendustega.

Elektrilised omadused:

Veenvad igas mõttes on ka süsteemi GR-Magic elektrilised omadused. Ühendustakistuste mõõtmiste tulemused vastavad igati juhtnõrile VDE 0639, või uues normis IEC 61537 sätestatud nõuetele.



Kiirühenduselement OBO

Renni lühendamise vajaduse korral võib kasutada kiirühenduselementi. Jällegi ei ole vaja siin kruvisid või spetsiaalseid tööriistu, tarvis on vaid veidi aega varuda.


Asetage peale kiirühenduselement GRS ja keerake...

Vajutage kruvikeerajaga kiirühenduselementi keeled sissepoole...

... ja stabiilne ühendus ongi olemas.



Tellimuse andmed



OBO korvrenn GR-Magic

Tüüp	Laius mm	Traat Ø mm	Tarnitud pikkus mm	Kaal kg/tk	Tellimus nr. FT
GRM 55/100	100	3,9	3000	2,244	600 141 6
GRM 55/200	200	3,9	3000	3,105	600 142 0
GRM 55/300	300	4,8	3000	6,021	600 142 4
GRM 55/400	400	4,8	3000	7,329	600 142 8
GRM 55/500	500	4,8	3000	6,637	600 143 2
GRM 55/600	600	4,8	3000	9,948	600 143 6

Kaabli kandesüsteemide terviklik programm toob ära KTS peakataloog



KTS Kaabli kandesüsteemid

RKS/MKS kaabli kandesüsteemid
Paigaldussüsteemid
Kaablikanalite süsteemid
GKS kaablikanalite süsteemid
Vertikaalsete redelite süsteemid

Kanalite- ja valgustikandjate süsteem
Kokkupandavad süsteemid
Roostevabast terasest süsteemid
Tulekaitse süsteemid

OBO Bettermann Baltic OÜ

Pärnu mnt. 160 G
11317 Tallinn
Estonia
Tel. + 372 (6) 51 98 70 + 372 (6) 51 98 71
Fax: + 372 (6) 51 98 78
E-mail: obo.bet@online.ee

