


Weer een voltreffer: de OBO kabelklemmen



OBO
BETTERMANN

Sneller kan niet

Hoe sneller, hoe beter - dit geldt ook voor installatie van kabels en buizen bij verlaagde plafonds, tussenliggende muur en tijdelijke muur installatie. Daarom hebben wij onze kabelhouder niet alleen qua design aangepast, maar ook qua functie. De montage is eenvoudig bij gebruik van de inslagplug M6 en insteekplug bevestigingen. Nieuw is het bovenvlak: het garandeert een hoge nauwkeurigheid van de inslagplug. Na de montage kunnen de kabels of buizen met één handbeweging tussen plafond of muur en kabelhouder geklemt worden. Natuurlijk is de kabelhouder gemaakt van OBO's hoogwaardige polyamide; voor het beste en langdurige resultaat.



Al het goede komt van boven: slagoppervlak aan de bovenkant

Eenvoudiger kan niet: U kunt de slagplug eenvoudig en zeker met de hamer inslaan.



Constructievorm: aangepaste golfstructuur

De nieuwe golfstructuur ziet er niet alleen goed uit, het heeft ook voor de meest gangbare kabel- en buisdiameters een zekere bevestiging.



Afstand houden: afstandsstuk

Voor de bevestiging van grotere kabel- en buisdiameters kunt u het OBO-afstandsstuk gebruiken. Met deze adapter vergroot u de afstand tussen het plafond of muur met de kabelhouder.

| Kabelklemmen Type | Voor max. kabels NYM 3 x 1,5 mm ² | Verp. Aantal | Bestelnr. PA |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2032 | 8 | 50 | 2205 01 7 |
| 2033 | 16 | 25 | 2205 03 3 |
| 2034 | 10 | 50 | 2205 04 1 |
| 2032/SP | 8 | 100 | 2204 97 5 |
| 2033/SP | 16 | 100 | 2204 98 3 |
| 2034/SP | 10 | 100 | 2204 99 1 |
| 2033 STD | 16 | 25 | 2204 54 1 |

SP = grootverpakking, polyamide lichtgrijs RAL 7035, halogeenvrij, andere uitvoeringen (zoals bijv. moeilijk ontvlambaar) vindt u in onze VBS-catalogus

| Afstandsstuk Type | Kleur | Verp. Aantal | Bestelnr. PS |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2033/D | Lichtgrijs | 100 | 2205 09 2 |

| Inslagpluggen Type | Grootte x Pluglengte | Verp. Aantal | Bestelnr. PA |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 910/SD | 6 x 40 mm | 100 | 2351 06 4 |

OBO. Da's voor de vakman.



OBO BETTERMANN B.V.

Postbus 114 · 3640 AC Mijdrecht
Tel. 0297 51 57 00 · Fax 0297 51 57 60
E-Mail: info@obo-bettermann.nl
www.obo-bettermann.nl

