

OBO dviguboje pakuotėje

GEK-K „Rapid 45“ ir GEK-K, 80mm dangtis

OBO „Top Modeliai“

LFS instaliacinių kanalų sistemos



OBO
BETTERMANN


Tiesiog daugiau vietos GEK-K „Rapid 45“



Plastikinis instaliacinis kanalas GEK-K „Rapid 45“ siūlo plačias galimybes, mat šis iš kietojo PVC pagamintas kanalas leidžia be jokių įrankių sumontuoti „Modul-45“ instaliacinius prietaisus. Nesvarbu, kas tai bebūtų – jungikliai, kištukiniai lizdai ar duomenų technika: dėl kompaktiškos šių instaliacinių prietaisų konstrukcijos užtikrinama pakankama instaliacinė erdvė kanale ir akiai patraukli išvaizda. Ar kaip grindjuosčių kanalas gyvenamosiose patalpose, ar kaip kanalas, aptarnaujantis darbo vietas biure, prietaisų instaliacinis kanalas „Rapid 45“ yra optimalus sprendimas.

NAUJOVĖ

- Geresnis medžiagos mišinio receptas
- Patikrinta pagal VDE
- Be švino
- Profilių kokybė užtikrinta parenkant optimalų kanalo sienelės storį
- Spalvų gausa
- Daugkartinio naudojimo dangtelių apkabos
- Įvairus kanalo pagrindo perforavimas, užtikrinantis didesnį montavimo komfortą
- Jungtys, kampinės ir galinės detalės visiems montavimo atvejams
- Galimybė sumontuoti pertvaras atskirti jėgos ir silpnų srovių kabelius
- Platus instaliacinių prietaisų ir laiką taupyti padedančios „Modul-45“ sistemos asortimentas
- Protingas logistikos sprendimas



GEK-K plastikinių instaliacinių kanalų skirtų montuoti kištukinius lizdus bei prietaisus sistemos "Rapid 45", dangčiai komplekte.

GEK-K plastikinių instaliacinių kanalų skirtų montuoti kištukinius lizdus bei prietaisus sistemos, 80mm dangtis

Dangtį reikia užsisakyti atskirai



Tipas	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Pakuotėje m	8	8	8	8	8	8	16
grynai baltas RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
kreminis RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
šviesiai pilkas RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
akmens pilkumo RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Priedai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tvirtinimo detalės	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Prietaisų instaliavimas	-	-	-	✓	✓	✓	-
Prietaisų instaliavimas „Modul 45“	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Visuomet teisinga linkme

GEK-K su 80mm dangčiu



Šiame prietaisų instaliaciniame kanale galima sumontuoti ne tik standartinius kištukinius lizdus, bet ir „Modul-45“ sistemos kištukinius lizdus ir prietaisus. Kanalo dangčio plotis yra 80 mm. Dėl puikių instaliacinio kanalo matmenų yra pakankamai vietos instaliaciniams prietaisams.

Priedai

GEK-K „Rapid 45“:

- Taisyklingas užlenkimo kampas, skirtas standartinei duomenų linijų ir šviesolaidžių instaliacijai.

GEK-K, 80mm dangtis:

- Plati priedų, pvz., adapterių, skirtų „Modul-45“ instaliaciniams prietaisams montuoti, tvirtinimo konsolių, konvekcinių grotelių, garso izoliacijos priemonių ir visko, ko dar gali prireikti atliekant instaliavimo darbus, programa.
- Instaliacinės dėžutės ir kiti priedai, skirti CEE kištukiniams lizdams 16A.
- Taisyklingas užlenkimo kampas, skirtas tobulai duomenų linijų ir šviesolaidžių instaliacijai.

Tvirtinimo detalės

GEK-K „Rapid 45“:

- Plati programa su visomis reikalingomis tvirtinimo detalėmis, pvz., sujungimo dangteliais, vidiniais kampais, išoriniais kampais, L formos kampais, galinėmis ir T formos detalėmis. Po sujungimo dangteliais paslepiami nupjauti kanalų kraštai.
- Lankstūs kampai (nuo 70° iki 130°), skirti neprikaištingai instaliacijai.

GEK-K, 80mm dangtis:

- Plati tvirtinimo detalių, pvz., vidinių kampų, išorinių kampų, L formos kampų, galinių ir T formos detalių, pertvarų ir sienos rėmelių programa.

Prietaisų montavimas

GEK-K „Rapid 45“:

- Skirtas tiesioginiam „Modul 45“ kištukinių lizdų bei prietaisų montavimui.
- Plati „Modul 45“ serijos kištukinių lizdų bei prietaisų programa: jungikliai, elektros kištukiniai lizdai, duomenų tinklo technika, telekomunikacija, TV...

GEK-K 80mm dangtis:

- Galima montuoti ne tik įvairių gamintojų standartinius kištukinius lizdus bei prietaisus, bet ir ypač greitai instaliuojamą, vietą taupančią „Modul-45“ techniką.
- Specialus gaminys, padedantis instaliuoti LWL duomenų lizdus.



Puikios perspektyvos: aiški forma ir aukštos kokybės medžiaga

Tinkamo dydžio, tiesių linijų ir aiškių formų: LFS instaliacinių kanalų sistemos – puikus pasirinkimas modernioms instaliavimo idėjoms, gyvenamosiose patalpose, biure ir dirbtuvėse. Kanalai pagaminti iš aukštos kokybės, sunkiai degaus kietojo PVC. Optimalus PVC mišinys užtikrina itin paprastą montavimą, puikų laikymąsi ant sienos ir patvarumą. Visi kanalai turi VDE sertifikatą ir atitinka DIN EN 50085-2-1 (WDK) ir DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80mm dangtis) standartus.

Be plastikinių kanalų OBO siūlo plačią plieno bei aliuminio kanalų, instaliacinių kolonų sistemų programą. Taigi, funkcionalumas bei dizainas ir šiuo atveju išpildo visus Jūsų norus.



© OBO BETTERMANN Užsak. Nr. 9138623 05/2008 LT

OBO BETTERMANN UAB

Meistrų g. 8, Vilnius 02189

Tel. +370 5 2375911 · Faksas +370 5 2375912

El. paštas: obo@obo.lt · www.obo.lt

OBO
BETTERMANN