





"Sezam, aizveries"

OBO Quick - Pipe caurule





OBO Quick - Pipe

Inteliģenta grozāmā
kanālu sistēma



Formas elementi





Inteliģenta kombinācija

Jaunās, aizveramās OBO Quick - Pipe caurules ir klasisko elektroinstalācijas cauruļu un brīvi novietotu vadu inteliģents apvienojums. Ideālas sienām un griestiem un noteikti pareizā izvēle, ja ir runa par estētisku un drošu instalāciju uz apmetuma, kur kabeļi jāaizsargā kā pret bojājumiem, tā arī pret putekļiem un netīrumiem.

Ielikt, pagriezt, aizvērt, un gatavs!

Quick - Pipe caurule ir apgādāta ar segumu, kurš, pagriežot turekli, automātiski aizveras. Quick - Pipe caurules tiek lietotas kopā ar miljoniem pārbaudītajiem Junior - Quick turekļiem.

Instalācija ar OBO Quick - Pipe caurulēm ir pavisam vienkārša:

- Ielieciet Quick - Pipe cauruli Junior - Quick tureklī.
- Pa garenisko atveri ielieciet caurulē vadus.
- Pagrieziet Quick - Pipe cauruli ar garenisko atveri uz aizmuguri.

- Gatavs.

Pateicoties inteliģentajai konstrukcijai Quick - Pipe caurules vāks aizveras pats.

Kopējā sistēma

Speciālie formas elementi, kuru izskats un funkcija pielāgoti Quick - Pipe caurulēm, padara iespējamus elegantus savienojumus, atzarojumus vai liekumus.. Savienojumi un loki, tāpat kā T-gabali sastāv no divām daļām un tos var bez problēmām piemontēt arī papildus. Ir iespējams arī pagarinājums. 90o loku var lietot gan kā iekšējo, gan arī kā ārējo. Instalētos formas elementus var viegli no jauna atvērt, piemēram, ja sistēmai jāpievieno papildus vadi.

Sistēmas priekšrocības


Ar patentu sargātā Quick - Pipe cauruļu sistēma piedāvā ne vien ideālu optisko iespaidu pēc tās instalācijas uz apmetuma un drošu vadu aizsardzību pret netīrumiem un saskari, bet tai ir

arī vēl daudz citu priekšrocību: Quick - Pipe cauruļu sistēma, piem., ir ideāla optisko kabeļu instalācijai, īpaši, lietojot formas elementus. Tie tiek ielikti caurules kanālā pa garenisko atveri, tā minimalizējot salūšanas iespēju.

Quick - Pipe cauruļu sistēma padara iespējamu arī vadu instalāciju ar iepriekš piemontētiem gala elementiem, jo kabeļi tiek ievietoti gareniskajā atverē.

Izmēri



Quick - Pipe cauruļu sistēma tiek piegādāta metriskajos izmēros M16, M20, M25 un M32 ar standarta garumu 2 m.





Formas elementu montāža



Dati pasūtījumam:

												
Komplekts: OBO Quick - Pipe un OBO Junior Quick turekļi						OBO Junior Quick turekļi						
Tips	Krāsa	Iepakojums gabalu skaits kārbā	Garums- m	Masa kg/100 m	Apj. nr. PVC	Tips	Nominālais metriskais caurules lielums	Krāsa	Iepakojums gabalu skaits kārbā	Iepakojums gabalu skaits kārbā	Masa kg/100 gabalu	Apj. nr. PP
2954/M 16	Gaiši pelēka	50m Quick-Kanal 156 Junior Quick	2	4,440	2154 50 1	2950/M 16	M 16	Gaiši pelēka	1300	100	0,260	2154 10 2
2954/M 20	Gaiši pelēka	40m Quick-Kanal 120 Junior Quick	2	5,080	2154 52 8	2950/M 20	M 20	Gaiši pelēka	1200	100	0,330	2154 12 9
2954/M 25	Gaiši pelēka	30m Quick-Kanal 96 Junior Quick	2	5,170	2154 53 6	2950/M 25	M 25	Gaiši pelēka	1200	100	0,430	2154 27 7
2954/M 32	Gaiši pelēka	20m Quick-Kanal 60 Junior Quick	2	4,790	2154 54 4	2950/M 32	M 32	Gaiši pelēka	600	50	0,580	2154 28 5

Vispārēja savienojošo un noslēdzošo sistēmu programma norādīta galvenajā VBS katalogā.

VBS
Savienojošās
un nostiprinošās sistēmas

Savienojošās sistēmas
Noslēdzošās sistēmas
Siju spaiļu sistēmas
Līstu sistēmas
Skrūvju un pienaglojamās sistēmas

Zemējuma sistēmas
Potenciāla izlīdzināšanas sistēmas
Sistēmas aizsardzībai pret zibeni
Sistēmas aizsardzībai pret pārspriegumu

OBO Bettermann Baltic OÜ

Pärnu mnt. 160 G
EE-11317 Tallinn
Estonia
Tel. + 372 (6) 51 98 70 - + 372 (6) 51 98 71
Fax: + 372 (6) 51 98 78
E-mail: obo.bet@online.ee

Pārstāvis Latvijā

Raimonds Ozoliņš
BOX 473, Rīga, LV1012
Phone/Fax 371 7 802 050
GSM 371 6 407 969
e-mail: obo.bet@e-apollo.lv

