Ficha Técnica

Tornillos Sprint, con cabeza de estrella

Referencia: 3198197

Acero endurecido, electrogalvanizado y con recubrimiento con Hostaflon (PTFE).
Cabeza avellanada con ranura en cruz (hexágono interior), tamaños Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 y 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
La utilización de tornillos SPRINT conlleva una reducción considerable de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales. Esta notable ventaja se puede percibir gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos.
Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, panchas de cartón.yeso, tacos de plástico.

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3198197
Tipo	4759T 3.0x25
Denominación 1	Tirafondo Sprint
Denominación 2	cab.avellan.,accionam.T-Drive
Fabricante	OBO
Dimensión	3x25mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,085 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Tornillos Sprint, con cabeza de estrella

Referencia: 3198197

Dimensiones



Longitud	25 mm
Medida D	3 mm
Medida L	25 mm

Datos técnicos

endurecido	sí
Diámetro de la cabeza	5,6 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Torx