

OBO dubultkomplekti

GEK-K Rapid 45 un GEK-K moduļa 80 augšdaļa

OBO topmodeļi

LFS kabeļu kanālu sistēmas



OBO
BETTERMANN

Vienkārši vairāk vietas


GEK-K Rapid 45



Ierīču montāžas kanāls GEK-K Rapid 45 piedāvā paaugstinātu elastīgumu, jo šis PVC plastmasas kanāls nodrošina Modul 45 iebūvējamo ierīču montāžu bez instrumentiem. Gan slēdži, gan kontaktligzdas un datu tehnika: visām šīm ierīcēm ir kompakts konstrukcijas tips, kas kanālā garantē pietiekami daudz vietas montāžai un ir vizuāli pievilcīgs. Rapid 45 ierīču montāžas kanāls ir optimāls risinājums gan kā grīdlīstes kanāls dzīvojamajās telpās, gan darba vietu nodrošinājumam birojā.


JAUNUMS

- Uzlabots materiālu sastāvs
- Pārbaudīts VDE (Vācijas elektrotehnikas, elektronikas un informāciju tehnoloģijas uzņēmumu un studentu apvienība)
- Nesatur svini
- Stabili profili kvalitāti garantē optimālu sienu izturību
- Standartveida krāsu daudzveidība
- Multifunkcionālas pārseguma skavas
- Lokana perforēta pamatne vieglākai montāžai
- Fasongaļas visiem pielietojumiem
- Iebūvējamas starpsienas atšķirīga sprieguma kabeļiem
- Plašs sortiments ierīču iebūvēšanai, tostarp laiku taupošajai Modul 45 tehnikai
- Inteligenti loģistikas risinājumi



GEK-K ierīču montāžas kanāls
Plastmasas sistēmas
Rapid 45

GEK-K ierīču montāžas kanāls
Plastmasas sistēmas
Moduļa 80 augšdaļa
Augšdaļa jāpasūta atsevišķi



Tips	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Iepakojumā m	8	8	8	8	8	8	16
dzidri balts līdzīgs RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
krēmkrāsas līdzīgs RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
gaiši pelēks līdzīgs RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
akmenspelēks līdzīgs RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Piederumi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
formētas detāļas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ierīču montāža	-	-	-	✓	✓	✓	-
Ierīču iebūvēšana Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Allaž uz istajām sliedēm GEK-K moduļa 80 augšdaļa



Šajā ierīču montāžas kanālā iespējams ievietot ne tikai kon-
vencionālos slēdžu un kontaktsavienojumu mehānismus, bet,
izmantojot adapteri, arī Modul 45 iebūvējamo ierīču sistēmas.
Visiem šīs sērijas ierīču montāžas kanāliem augšdaļas platums
ir 80 mm. Pateicoties šādiem izmēriem, kanālos ir pietiekami
daudz vietas ierīču montāžai un kabeljiem.

Piederumi

GEK-K Rapid 45:

- Izliekuma rādiuss standartiem atbilstoši datu un optisko kabelu montāžai.

GEK-K moduļa 80 augšdaļa:

- Visaptverošs piederumu piedāvājums, piemēram, adapteri Modul 45 iebūvējamo ierīču ievietošanai, stiprinājuma konsoles, konvekcijas režģi, skaņas izolācija un viss pārējais, kas var būt nepieciešams montāžai.
- Montāžas piederumi 16A CEE kontaktligzdām.
- Izliekuma rādiuss nevainojamai datu un optisko kabelu montāžai.

formētas detaļas

GEK-K Rapid 45:

- Pilns piedāvājums ar visām nepieciešamajām fasondaļām, piemēram, salaiduma vietas, iekšējo un ārējo stūru nosedzošie elementi, leņķa profili, gala elementi un T veidgabali. Salaiduma vietu pārsegums vienlaikus paslēpj arī kanālu griezuma malas.
- Pielāgojamas fasondaļas (iergulējamas leņķī no 70° līdz 130°) nevainojamai montāžai nestandarta stūros.

GEK-K moduļa 80 augšdaļa:

- Pilns piedāvājums ar visām nepieciešamajām fasondaļām, piemēram, iekšējo un ārējo stūru nosedzošie elementi, leņķa profili, gala elementi un T veidgabali, starpsienas un sienas gala elementi.

Ierīču montāža

GEK-K Rapid 45:

- Modul 45 iebūvējamo slēdžu un kontaktsavienojumu mehānismu ievietošanai.
- Pilns Modul 45 sērijas slēdžu un kontaktsavienojumu mehānismu piedāvājums: slēdži, drošības kontaktligzdas, datortīklu tehnika, telekomunikācijas, TV...

GEK-K moduļa 80 augšdaļa:

- Iespēja izmantot gan visu ražotāju standartveida slēdžu un kontaktsavienojumu mehānismus, gan īpaši ātri iemontējamo, vietu taupošo Modul 45 tehniku.
- Speciālas ierīču montāžas kārbas ar tinuma kontroli optisko kabelu kontaktligzdu iebūvēšanai.



Labas perspektīvas: skaidras formas un augstas kvalitātes materiāli

Klasiski atturīgas, ar taisnām līnijām un skaidrām formām: LFS kabeļu kanālu sistēmas ir ideāla izvēle modernām montāžas koncepcijām dzīvojamajās telpās, birojos un darbnīcās. Kanāli izgatavoti no augstvērtīgas, grūti uzliesmojošas PVC plastmasas. Optimālais PVC sastāvs nodrošina vienkāršu apstrādi montāžas laikā, maksimālu nestspēju un fiksāciju pie sienas, kā arī ilgu izturību. Visiem kanāliem ir VDE sertifikāts un tie atbilst DIN EN 50085-2-1 (WDK) un DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K moduļa 80 augšdaļa) standartiem.

Papildus šiem plastmasas kanāliem OBO piedāvā plašu tērauda lokšņu un alumīnija kanālu sortimentu, kā arī montāžas balstu sistēmas. Funkcionalitātes un dizaina ziņā tie atbilst visām vēlmēm.



© OBO BETTERMANN Pasūtījuma Nr. 9138623 05/2008 LV

OBO BETTERMANN SIA

Tvaika iela 64
LV-1034 Rīga · Latvija
Tālr.: 67802050 · Fakss: 67802051
e-pasts: obo@obo.lv · www.obo.lv

Tehniskās palīdzības centrāle

Tālrunis: 67802050
Fakss: 67802051
E-pasts: obo@obo.lv

OBO
BETTERMANN