Ficha Técnica

Pica de tierra V4A 20 mm

Referencia: 5000858



- Sistema BP (Bundespost)
- Excelentes propiedades de contacto gracias a inserción de metal blando en el orificio
- Con perno y orificio para el ensamblaje
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305) y DIN EN 62561-2
- Corriente de cortocircuito Ik (50 Hz), tiempo 1 s, temp. máx. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)

A4 Acero inoxidable

Datos maestros


Referencia	5000858
Tipo	219 20 BP V4A
Denominación 1	Varilla de puesta a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	1m
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	250 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,3875 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Pica de tierra V4A 20 mm

Referencia: 5000858

Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Pica de tierra V4A 20 mm

Referencia: 5000858

Datos técnicos

Versión	Otros
Forma de electrodo de profundidad	BP
Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C)	4,2 kA
Tipo de perfil	redondo D=20 mm
Tipo de conexión	con perno/taladro