

**Soluções completas  
para instalação no pavimento  
Compacto & Elegante**

**OBO**  
BETTERMANN



**THINK CONNECTED.**

**O design encontra a funcionalidade.  
Ambiente organizado com sistemas de chão**



- 
- **pré-equipado**
  - **instalação fácil e rápida**
  - **design de qualidade**

Os sistemas de chão da OBO fornecem dados e energia exactamente nos locais onde estes são precisos. Em caso de exigências mínimas de ligação disponibilizam-se soluções completas, que fazem com que se torne desnecessária a utilização de extensões. Seja na sala de estar, no hall de entrada ou

mesmo em lojas, os cabos desaparecem discretamente com a utilização de soluções de gestão de cabos, cujo o design elegante valoriza os locais onde são aplicadas. Desta forma, o olhar apenas se fixa nos objectos de qualidade e no ambiente agradável dos espaços.



GESRM2 | GE2V | UDHome4



**A tampa redonda GESRM2, é uma tampa de encastramento individual em metal pré-equipada, adequada às exigências mínimas de ligação.**

A tampa é fornecida com uma tomada Schuko, ao lado desta encontram-se opcionalmente até dois espaço para a colocação de tomadas de dados. A tampa de encastramento individual está disponível nas cores: níquel, cromado (polido e preto), cobre escuro e latão escuro. Para utilização em pavimento de betonilha existem duas versões: com estrutura de suporte ou com aro de protecção. Para aplicação em chão falso é utilizada a versão com aro de protecção. Uma outra grande vantagem deste tipo de tampa é o facto de poder ser limpa a húmido quando fechada. Profundidade mínima de montagem: 70 mm.





**O mais fino aço inoxidável atribuí à GE2V uma aparência nobre. Não obstante a sua pequena dimensão de construção, a GE2V oferece espaço para uma necessidade de ligação média.**

A caixa de chão quadrada destina-se essencialmente a aplicações em pavimentos de betonilha com revestimento lavável a seco. Na embalagem de fornecimento já está incluída uma tomada dupla e dentro desta caixa de pavimento estão também disponíveis dois espaços livres para módulos RJ 45 Snap-In. A introdução de condutores ocorre através de tubos de instalação. Ao todo estão disponíveis oito pontos de entrada no tamanho M25. Profundidade mínima de montagem: 95 mm.



**A caixa quadrada UDHome4 distingue-se pelo seu design compacto. A sua dimensão adequa-se especialmente às necessidades mais exigentes.**

Em apenas um número de encomenda, estão disponíveis todas as peças necessárias para a montagem e utilização. As partes visíveis são de aço inox ou latão. A caixa de pavimento possibilita a montagem de equipamentos eléctricos em pavimentos de betão e chão falso laváveis a seco. Uma vez que são utilizadas tubagens para a condução de cabos, a montagem pode ser efectuada em qualquer zona do piso, mesmo fora de um sistema de chão pré-existente, sendo uma óptima opção para a utilização em construções residenciais. Profundidade mínima de montagem: 95 mm.



*Edifícios privados, sala de estar*


## Com precisão

Produtos com design de alta qualidade que lhe oferecem soluções completas e elegantes para os seus clientes. Diversas versões de tampas de encastramento e caixas de pavimento pré-equipadas oferecem várias possibilidades de dispo-


nilizar ligações à rede eléctrica e, se necessário, também para à rede telefónica ou de dados, onde seja necessário. A gama OBO é composta por diferentes designs e possibilidades de equipamento. Equipadas com tomadas simples,

duplas e triplas, as caixas de pavimento completas podem ser adaptadas a diferentes aplicações como soluções individuais independentes ou como suplemento de sistemas de chão complexos.


### Caixa de pavimento

	Altura do pavimento	Tipo	Ref.
	70 mm + 15 mm	UDL2-120/70	7408 55 8
	80 mm + 15 mm	UDL2-120/80	7408 56 2


### Tampa de encastramento individual com aro de protecção para montagem em UDL, inclui 1 tomada schuko

	Superfície	Tipo	Ref.
	niquelado	GESRN2USBN	7405 71 6
	em latão	GESRMS2USBN	7405 66 8
	cobreado	GESRK2USBN	7405 64 0
	cromado	GESRC2USBN	7405 60 8
preto cromado	GESRSM2USB	7405 72 1	


### Tampa de encastramento individual sem aro para montagem em UDL, inclui 1 tomada schuko

	Superfície	Tipo	Ref.
	niquelado	GESRN2UABN	7405 68 4
	em latão	GESRMS2UAB	7405 65 6
	cobreado	GESRK2UAB	7405 62 8
	cromado	GESRC2UAB	7405 59 2
preto cromado	GESRSM2UAB	7405 72 3	


### Tampa de encastramento individual com aro de protecção para chão falso HB/DB, inclui 1 tomada schuko

	Superfície	Tipo	Ref.
	niquelado	GESRN2HS	7405 67 6
	em latão	GESRMS2HS	7405 64 4
	cobreado	GESRK2HS	7405 62 0
	cromado	GESRC2HS	7405 58 4
preto cromado	GESRSM2HS	7405 72 2	


### Espelho para GESR...

	para montagem de 2 módulos	Tipo	Ref.
	MTRJ, AMP TYCO CAT6, GG45, 3M K6+K10	MPR2/2A	7407 62 0
	BTR E-DAT, Dätwyler	MPR2/2B	7407 62 2
	Siemon TERA, R&M módulo Snap-In, SETEC CAT6	MPR2/2C	7407 62 4
	Avaya MGS400	MPR2/2F	7407 62 6
1x XLR Tipo D	MPR2XD	7407 63 4	

### Caixa de pavimento completa, inclui 2 suportes de aparelhos e 1 tomada tripla

	Material	Tipo	Ref.
	V2A	UDHOME4V/VN	7427 00 2
Latão	UDHOME4M/VN	7427 00 8	

### Caixa de pavimento completa, inclui 1 tomada dupla e 1 suporte para 2 módulos Snap-In

	Material	Tipo	Ref.
	V2A	GE2V/NO	7368 38 3

[www.obo.pt](http://www.obo.pt)



**OBO BETTERMANN – Material para Instalações Eléctricas, Lda.**

Estrada Nacional N° 249, Km 4,2 Arm. A – Esq.  
Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel.: +351 219 253 220  
Fax: +351 219 151 429

**DELEGAÇÃO NORTE**

Centro Empresarial da Maia  
Rua Eng.º Frederico Ulrich, 3210, Bloco B, 2º Andar – Esc. 201/202  
Moreira  
4470-605 Maia  
Tel.: +351 229 475 834  
Fax: +351 229 475 835

**CENTRAL DE ATENDIMENTO TÉCNICO**

Fax: 219 253 226  
E-mail: [info@obo.pt](mailto:info@obo.pt)