
Ficha Técnica

Tapa para canales WDK, ancho de canal 40 mm

Referencia: 6022669



Tapa para cerrar los canales.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6022669
Tipo	2410 40GR
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para WDK
Fabricante	OBO
Dimensión	40x2000mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	11,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2514 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa para canales WDK, ancho de canal 40 mm

Referencia: 6022669

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	40 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C