Ficha Técnica

Tabique separador para canales WDK, altura de canal 80 mm

Referencia: 6026982



Tabique de separación para dividir los canales WDK de 80 mm de altura para la instalación de diferentes circuitos.

El tabique separador se inserta en el perfil que hay en la base del canal.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6026982
Tipo	2371 80
Denominación 1	Tabique separador
Fabricante	OBO
Dimensión	80x2000mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	33 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5987 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tabique separador para canales WDK, altura de canal 80 mm

Referencia: 6026982

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	12,6 mm
Altura	67 mm

Datos técnicos

Versión	Individual
Tipo de fijación	Enchufable
Libre de halógenos	no
Profundidad de canal	80 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C