Ficha Técnica

Pieza en T 110 FS

Referencia: 6038300



Pieza en T para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 110 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.

NEW

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6038300
Tipo	RT 110 FS
Denominación 1	Pieza en T
Denominación 2	p/band. portacables horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	110x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	113,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,7089 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Pieza en T 110 FS

Referencia: 6038300

Dimensiones



Ancho	100 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	0,8 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	27 St.
Espesor	1,25 mm