

Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/
PERILEX, con tapa
Referencia: 2003820



Caja portamecanismos para paredes huecas CEE/PERILEX con tapa, para el uso en paredes huecas con una profundidad de montaje de mínimo 61 mm y un grosor de placa de 5 - 40 mm.

- 2 pernos roscados
 - Tornillos y pestañas de fijación
 - 3 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
 - 3 entradas para conductores NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
 - 2 entradas para conductores NYM 5 x 2,5 mm² o 7 x 1,5 mm²
 - 1 entrada para conductores NYM 3 x 1,5 mm²
- Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Datos maestros


Referencia	2003820
Tipo	HG 61-AD-D
Denominación 1	HW Caja toma pared panel
Denominación 2	con tapa
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø74mm, H61mm
Color	Naranja
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,98 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1237 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/
PERILEX, con tapa
Referencia: 2003820



Dimensiones



Altura	61 mm
--------	-------

Datos técnicos

Número de entradas	9
Número de compartimentos	1
Tipo de entrada	Orificios practicables para cables, líneas de datos y tubos
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja de conexión
Fijación de los aparatos	Tomillos
Tapa	Blanco
Fijación de tapa	Tomillos
Distancia entre tornillos de la tapa	67 mm
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 850°C
Ejecución	redondo
Diámetro orificio de fresado	74 mm
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Apropiado para grosor de placa máx.	40 mm
Apropiado para grosor de placa mín.	5 mm
Libre de halógenos	sí
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	3
Entradas de cable 3 x 1,5 mm²	1
Entradas de cable 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	3
Entradas de cable 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Con tornillos	sí
Sección nominal máx.	2,5 mm²
Sección nominal mín.	1,5 mm²
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP30

Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/
PERILEX, con tapa
Referencia: 2003820



Datos técnicos

Empalmes	Sin
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V