
Ficha Técnica

Curva de 90° Magic 60 FS

Referencia: 6041136

Curva de 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60 mm.



CE UK CA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6041136
Tipo	RBM 90 630 FS
Denominación 1	Curva de 90°
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	60x300
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	192,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,5163 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de 90° Magic 60 FS

Referencia: 6041136

Dimensiones



Ancho	300 mm
Ancho	12 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	300 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	sí
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión