
Ficha Técnica

Curva de 90° Magic 60 FT

Referencia: 6041154

Curva de 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60 mm.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6041154
Tipo	RBM 90 620 FT
Denominación 1	Curva de 90°
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	131,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,4903 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de 90° Magic 60 FT

Referencia: 6041154

Dimensiones



Ancho	200 mm
Ancho	8 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	200 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva rígida
Mantenimiento de función	sí
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión