
Ficha Técnica

Tapa para derivaciones simples BKRS, con revestimiento de color
Referencia: 6049462



Tapa ciega con revestimiento de color y chapa antideslizante para accesorio derivación simple del sistema de bandejas portacables transitable BKRS. Apto para montaje en interiores. Para proteger los cables frente a daños y suciedad. Con aberturas pretroqueladas para fijación con bloqueos giratorios. Bloqueos giratorios no incluidos en el volumen de suministro.

St Acero

PES50-UDS-S - Revestimiento de poliéster/epoxi/superficie visible – Ultrafina


Datos maestros

Referencia	6049462
Tipo	DFAAB 300 FSKSGB
Denominación 1	Tapa para pieza en T
Denominación 2	transitable
Fabricante	OBO
Dimensión	B300mm
Color	amarillo señal; RAL 1003
Material	Acero
Superficie Norma superficies	PES50-UDS-S - Revestido de poliéster/resina epoxídica/superficie visible-ultrafina
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	339,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Tapa para derivaciones simples BKRS, con revestimiento de color
Referencia: 6049462

Dimensiones



Longitud	378 mm
Ancho	300 mm
Medida W	300 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Grapa para tapa
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Grosor del material	2 mm
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo vano ancho	no