Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio FT

Referencia: 6051367



Tapa para bandejas portacables y bandeja de escalera con 3 pares de tornillos giratorios.
Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

CE UKCA

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6051367
Tipo	DRL 200 FT
Denominación 1	Tapa con tornillo
Denominación 2	p/band.portac.y band.de esc.
Fabricante	OBO
Dimensión	200x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	202,67 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,3638 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tapa con tornillo giratorio FT

Referencia: 6051367

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Ancho	8 in
Altura	13 mm
Espesor de chapa	0,04 in
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	200 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	6 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no