Ficha Técnica

Abrazadera de suspensión 50 A4

Referencia: 6066508



Abrazadera de suspensión para la fijación de cadenas o cables tensores de acero de carril soporte de luminarias LTS 50 y canal pequeño AZ tipo AZK 50.

CE

A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6066508
Tipo	AHB 50 D4 A4
Denominación 1	Estribo de suspensión
Denominación 2	para AZK 50 y LTS 50
Fabricante	OBO
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,985 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0981 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera de suspensión 50 A4

Referencia: 6066508

Dimensiones



Ancho	62,8 mm
Altura	82,3 mm

Datos técnicos

F en kN	0,35 kN
Mantenimiento de función	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Extremo de la bisagra	no
Ajustable	no