Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta 50 FT

Referencia: 6066550



Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños A-Z.
Con 2 uniones en ángulo pueden crearse una unión regulable. Incluidos tornillos con tuercas multiuso

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6066550
Tipo	VF AZK FT
Denominación 1	Unión en ángulo y recta
Denominación 2	para canal AZ
Fabricante	OBO
Dimensión	45x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	7,656 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1992 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Altura	45 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Ficha Técnica

Unión en ángulo y recta 50 FT

Referencia: 6066550

Datos técnicos

Versión	Unión recta y curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	50 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado